

**Garant**
**eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08 mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistofoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PWLNR/L 2525X08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 34 mm

Totale lengte L: 105,5 mm

Onderlegplaat: 259031 19

## Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 3
Veer	259046 1
Onderlegplaat	259031 19
Plaatafmeting	8 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Koplengte L <sub>1</sub>	34 mm
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboom	259015 3
ISO-code houder	PWLNRL/L 2525X08
Totale lengte L	105,5 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Kniehefboom-schroef Type 3	259018 3
Onderlegplaat Type 19	259031 19
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom Type 3	259015 3
Veer Type 1	259046 1
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3