


**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 69mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 69
GTIN	4047109095328
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

Toepassing:

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

Technische beschrijving

Basisdeelmaat	65
Wisselplaatschroevenset	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Centreerpunt-maat	65
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Aantal snijkanten Z	1
Schroef voor basisdeel	239655 20IP3
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	69
voor inch-Ø	2 23/32 inch
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® Basisdeel Ø DC 65 mm	236653 65
KOMET® Basisdeel Ø DC 65 mm	236654 65
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP2	239655 8IP2
KOMET® Basisdeel Ø DC 65 mm	236652 65
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 65	236656 65
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 65	236655 65
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP3	239655 20IP3
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP