


KOMET® Basisdeel, 4×D, Ø DC: 55mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236653 55
GTIN	4047109095922
Artikelklasse	24K

Omschrijving
Uitvoering:

- **Proceszeker tot 4×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Basisdeel-Ø d ₁	53,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	325 mm
Nuttige lengte L ₁	260 mm
Geschikt voor boorkroon	55 - 64 mm
ABS® schacht-Ø D _s	80 mm
Nominale Ø D	55
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

