


KOMET® Basisdeel, 8xD, Ø DC: 72mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236654 72
GTIN	4047109096011
Artikelklasse	24K

Omschrijving
Uitvoering:

- **Proceszeker tot 8 (9)xD.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Basisdeel-Ø d ₁	70,5 mm
Geschikt voor boorkroon	72 - 81 mm
Totale lengte L _{totaal}	690 mm
ABS® schacht-Ø D _s	100 mm
Nuttige lengte L ₁	610 mm
Nominale Ø D	72
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	8xD
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

