

## Verlengkabel voor F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 25N



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081183 25N
GTIN	4007123251513
Artikelklasse	08B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).**

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.

**Neopreen-rubberkabel** met spatwaterdichte rubberen stekker en rubberen koppeling.

#### Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

### Technische beschrijving

Kabellengte	25 m
Materiaal kabel	Neopreen
Geschikt voor landen	F; B; PL; CZ
Kabelopbouw	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Type	25N

slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
IP-klasse	IP 44
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	E
Productnaamattribuut	250 V
Netspanning	250 V
Producttype	Verlengkabel

---

## Accessoires

Kabelophangstelsysteem CableFix Type XL	081191 XL
Kabelophangstelsysteem CableFix Type S	081191 S
Kabelophangstelsysteem CableFix Type L	081191 L