

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Functiebreedte L ₄	40 mm
Verenset	259044 2
Plaatafmeting	8 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboom	259015 2
Onderlegplaat	259031 40
Koplengte L ₁	23 mm
ISO-code houder	PWLNR/L 3232 P08
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500