

**Garant****QuickTurn-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251907 25/08
GTIN	4045197558299
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DWLNR/L 2525M08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 32 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 42

**Technische beschrijving**

Klemstuk	259038 10
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Onderlegplaat	259031 42
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Plaatafmeting	8 mm
Schachtgrootte	25 mm

Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-code houder	DWLNR/L 2525M08
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Spanklemstuk Type 10	259038 10
Schroef voor onderlegplaat	259171
Spanklemstuk	259354
Onderlegplaat	259581
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 42	259031 42
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500