

**KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, Ø DC: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236651 35
GTIN	4047109227088
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechttheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9xD.

Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.

Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Met centreerpunt nr. 236659.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Schroef voor basisdeel	239653 15IP
ISO-code wisselplaat	SOEX 110508
Aantal snijkanten Z	2
Basisdeelmaat	33
Centreerpunt-maat	60

Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	35
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	Blindgatboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP	239653 15IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP	239652 15IP