

**KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, Ø DC: 26mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236651 26     |
| GTIN          | 4047109226999 |
| Artikelklasse | 24L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechttheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9xD.

Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.

Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Met centreerpunt nr. 236659.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Centreerpunt-maat       | 30                   |
| Wisselplaatschroefenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Aantal snijkanten Z     | 2                    |
| ISO-code wisselplaat    | SOEX 07T308          |
| Basisdeelmaat           | 26                   |
| Schroef voor basisdeel  | 239653 8IP9          |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Serie             | KUB Centron®             |
| Nominale Ø D      | 26                       |
| Boortoepassing    | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing    | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing    | beperkt schuin aanboren  |
| Boortoepassing    | Blindgatboren            |
| Inwendige koeling | ja                       |
| Producttype       | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP9                      | 239653 8IP9 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3  |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1                      | 239652 8IP1 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP       | 674252 8IP  |