


**KOMET® Basisdeel, 6×D, Ø DC: 46mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236652 46
GTIN	4047109095946
Artikelklasse	24K

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 6×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

**Opmerking:**

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Geschikt voor boorkroon	46 - 54 mm
Basisdeel-Ø d <sub>1</sub>	44,5 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	375 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	310 mm
Nominale Ø D	46
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	6×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

