


**KNUX 160410L Set 10-delig, Soort: HBX020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

KNUX 160410L Set 10-delig HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 5 mm

Voeding  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PM
Hoofdtoepassing	P
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Hoekradius	1 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,2 - 0,7 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 5 mm
Soort	HBX020
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien