


KNUX 160410R Set 10-delig, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Artikelklasse	22D

Omschrijving

KNUX 160410R Set 10-delig HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

Snijdiepte a_p : 1 - 6 mm

Voeding f : 0,2 - 0,7 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 6 mm
Hoekradius	1 mm
Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PG
Voeding f	0,2 - 0,7 mm/omw,
Soort	HBX020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien