

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	30 mm
Onderlegplaat	259031 4
Verenset	259044 3
ISO-code houder	CKJNR/L 2020K16
Koplengte L ₁	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
Veer	259046 3
Schroef voor klemstuk	259021 3
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Klemstuk	259038 16
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 3	259044 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Veer Type 3	259046 3
Momentschroevendraaijermetschaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Spanklemstuk Type 16	259038 16
Onderlegplaat Type 4	259031 4
Momentschroevendraaijermetschaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600