

**KÄRCHER****Onderdelenreinigingsapparaat, Type: BIO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Artikelklasse	03P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Onderdelenreiniger van hoogwaardige materialen. De intensieve reiniging wordt uitgevoerd met behulp van reinigingsmiddelen op waterbasis **zonder oplosmiddelen** en verwijdert moeiteloos vetten, oliën en andere verontreinigingen. Door gebruik van de juiste reinigingsmiddelen kunnen de onderdelen bovendien voor een bepaalde tijd worden geconserveerd. Olie, smeermiddelen en overige vetten worden met behulp van micro-organismen automatisch afgebroken. Ergonomisch vormgegeven werkgebied.

**Toepassing:**

Bijv. productie, onderhoud, werkplaats, metaalbewerking.

Fabrikantnummer: PC 100 M2 BIO

Netspanning: 220 - 240 V

Aantal stroomfasen: 1

Tankinhoud: 80 l

Lengte apparaat totaal: 952 mm

Breedte apparaat totaal: 1181 mm

**Technische beschrijving**

Verwarmingsvermogen	1 kW
---------------------	------

Nuttige belasting	100 kg
Tankinhoud	80 l
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Hoogte apparaat totaal	1067 mm
Geluidsdruk niveau	58 dB(A)
Lengte apparaat totaal	952 mm
Breedte apparaat totaal	1181 mm
Maximale temperatuur	40 °C
Aantal stroomfasen	1
Gewicht	44 kg
Materiaal behuizing/frame	HDPE-kunststof
Netspanning	220 - 240 V
Aansluitvermogen	1 kW
Druk	0,3 bar
Fabrikantnummer	PC 100 M2 BIO
Capaciteit	900 l/h
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Onderdelenreinigingsapparaat

## Accessoires

Onderdelenreinigingsmiddel BIO Artikelomschrijving producent BCPMS	082942 BCPMS
Onderdelenreinigingsmiddel BIO Artikelomschrijving producent BIO20	082942 BIO20
Filtermat 3-laags voor BIO-onderdelenreiniger Type BIO	082948 BIO