

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Kniehefboom	259015 2
Verenset	259044 2
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Koplengte L ₁	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	8 mm
Set verende stiften	259047 2
ISO-code houder	PWLNR/L 2020K08
Onderlegplaat	259031 40
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500