

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	MWLNLR/L 2020K08
Stift	259049 2
Onderlegplaat	259031 41
Plaatafmeting	8 mm
Schroevenset	259023 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Spanklemstuk	259038 12
Koplengte L <sub>1</sub>	28 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Onderlegplaat Type 41	259031 41
Stift Type 2	259049 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500