

**KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, Ø DC: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236651 27
GTIN	4047109227002
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechttheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9xD.

Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.

Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Met centreerpunt nr. 236659.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Schroef voor basisdeel	239653 8IP9
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308
Aantal snijkanten Z	2
Basisdeelmaat	26
Centreerpunt-maat	40

Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	27
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	Blindgatboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP9	239653 8IP9