

**KOMET® Basisdeel, 4xD, Ø DC: 72mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236653 72
GTIN	4047109095908
Artikelklasse	24K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 4xD.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Geschikt voor boorkroon	72 - 81 mm
Nuttige lengte L ₁	325 mm
Basisdeel-Ø d ₁	70,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	405 mm
ABS® schacht-Ø D _s	100 mm
Nominale Ø D	72
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

