


**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 79mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 79
GTIN	4047109095427
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

- Proceszeker tot 8 (9)×D.
- Centrerings door centreerpunt en geleidingsblokjes.
- Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
- Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.

Toepassing:

- Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
- Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.
- Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

Technische beschrijving

Basisdeelmaat	72
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Wisselplaatschroevenset	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Centreerpunt-maat	65
Schroef voor basisdeel	239655 20IP3
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	79
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® Basisdeel Ø DC 72 mm	236653 72
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 65	236656 65
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 65	236655 65
KOMET® Basisdeel Ø DC 72 mm	236652 72
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP3	239655 20IP3
KOMET® Basisdeel Ø DC 72 mm	236654 72
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP2	239655 8IP2