

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
Stift	259049 2
Onderlegplaat	259031 41
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schroevenset	259023 2
Koplengte L ₁	31 mm
Schachtgrootte	25 mm
Spanklemstuk	259038 12
ISO-code houder	MWLNLR/L 2525M08
Plaatafmeting	8 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 41	259031 41
Stift Type 2	259049 2
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500