

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 2
Koplengte L <sub>1</sub>	21 mm
Kniehefboom	259015 2
Onderlegplaat	259031 40
Kniehefboomschroef	259018 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	PWLNR/L 2525M08
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500