

Garant
eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/08 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PWLNR/L 1620X08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Onderlegplaat: 259031 19

Technische beschrijving

ISO-code houder	PWLNR/L 1620X08
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Functiebreedte L ₄	25 mm
Veer	259046 1
Kniehefboom	259015 3

Schachtgrootte	16 mm
Kniehefboomschroef	259018 3
Plaatafmeting	8 mm
Koplengte L ₁	34 mm
Onderlegplaat	259031 19
Totale lengte L	81 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom-schroef Type 3	259018 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom Type 3	259015 3
Onderlegplaat Type 19	259031 19
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Veer Type 1	259046 1