

**KOMET® Basisdeel, 6×D, Ø DC: 65mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236652 65
GTIN	4047109095960
Artikelklasse	24K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 6×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	500 mm
Nuttige lengte L_1	420 mm
ABS® schacht-Ø D_s	80 mm
Basisdeel-Ø d_1	63,5 mm
Geschikt voor boorkroon	65 - 71 mm
Nominale Ø D	65
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	6×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

