

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 3
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259031 4
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Klemstuk	259038 16
Schroef voor klemstuk	259021 3
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Koplengte L ₁	32 mm
ISO-code houder	CKJNR/L 3232P16
Veer	259046 3
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 3	259044 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Spanklemstuk Type 16	259038 16
Onderlegplaat Type 4	259031 4
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Veer Type 3	259046 3
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600