

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Stift	259049 2
Onderlegplaat	259031 41
ISO-code houder	MWLNLR/L 3232P08
Spanklemstuk	259038 12
Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Koplengte L ₁	32 mm
Schroevenset	259023 2
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 12	259038 12
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 41	259031 41
Stift Type 2	259049 2
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500