

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Stift	259049 3
Onderlegplaat	259031 41
Spanklemstuk	259038 12
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Plaatafmeting	8 mm
ISO-code houder	A25R MWLNR/L08
Schroevenset	259023 3
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Stift Type 3	259049 3
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Onderlegplaat Type 41	259031 41
Schroevenset 10-delig Type 3	259023 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500