

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	30 mm
ISO-code houder	CKJNR/L 2020K16
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor klemstuk	259021 3
Veer	259046 3
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Verenset	259044 3
Onderlegplaat	259031 6
Klemstuk	259038 17
Koplengte L ₁	32 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Spanklemstuk Type 17	259038 17
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Onderlegplaat Type 6	259031 6
Verenset 10-delig Type 3	259044 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Veer Type 3	259046 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600