

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Kniehefboomschroef	259018 6
Set verende stiften	259047 3
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	PWLNLR/L 1616H06
Kniehefboom	259015 9
Koplengthe L <sub>1</sub>	16 mm
Onderlegplaat	259031 25
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Verenset	259044 5
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Onderlegplaat Type 25	259031 25
Kniehefboom Type 9	259015 9
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500