




KNUX 160410L Set 10-delig, Soort: HBX130



Bestelgegevens

Bestelnummer	251098 HBX130
GTIN	4045197664136
Artikelklasse	22D

Omschrijving

KNUX 160410L Set 10-delig HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

Snijdiepte a_p : 1 - 6 mm

Voeding f : 0,2 - 0,7 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,7 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Spaanbreker	MG
Snijdiepte a_p	1 - 6 mm
Soort	HBX130
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien