

**KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, Ø DC: 39mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236651 39 |
| GTIN | 4047109226913 |
| Artikelklasse | 24L |

Omschrijving**Uitvoering:**

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechttheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9xD.

Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.

Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Met centreerpunt nr. 236659.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Schroef voor basisdeel | 239653 15IP |
| Centreerpunt-maat | 70 |
| Basisdeelmaat | 33 |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| ISO-code wisselplaat | SOEX 120508 |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Serie | KUB Centron® |
| Nominale Ø D | 39 |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Boortoepassing | Blindgatboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP | 239653 15IP |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP | 674252 20IP |
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm | 659874 50 |
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP | 239652 20IP |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |