

**KOMET® Basisdeel, 4×D, Ø DC: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236653 20
GTIN	4047109076198
Artikelklasse	24K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 4×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	145 mm
Basisdeel-Ø d_1	19 mm
Geschikt voor boorkroon	20 - 25 mm
ABS® schacht-Ø D_s	50 mm
Nuttige lengte L_1	113 mm
Nominale Ø D	20
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

