

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Spanklemstuk	259038 12
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Koplengte L ₁	31 mm
ISO-code houder	MWLNRL 2525M08
Stift	259049 2
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schroevenset	259023 2
Plaatafmeting	8 mm
Onderlegplaat	259031 41
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroevenset 10-delig Type 2	259023 2
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Onderlegplaat Type 41	259031 41
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Stift Type 2	259049 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500