

Garant
QuickTurn-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DWLNR/L 2025K08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 42

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Plaatafmeting	8 mm
Schachtgrootte	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Klemstuk	259038 9
Functiebreedte L ₄	25 mm
Onderlegplaat	259031 42

Koplengte L ₁	32 mm
ISO-code houder	DWLNR/L 2025K08
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk	259353
Onderlegplaat	259581
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Spanklemstuk Type 9	259038 9
Schroef voor onderlegplaat	259171
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 42	259031 42
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500