


KOMET® Basisdeel, 4×D, Ø DC: 26mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236653 26
GTIN	4047109076228
Artikelklasse	24K

Omschrijving
Uitvoering:

- **Proceszeker tot 4×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	130 mm
Geschikt voor boorkroon	26 - 32 mm
Basisdeel-Ø d_1	25 mm
ABS® schacht-Ø D_s	50 mm
Totale lengte L_{totaal}	160 mm
Nominale Ø D	26
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

