


**KOMET® Basisdeel, 8xD, Ø DC: 40mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236654 40
GTIN	4047109076181
Artikelklasse	24K

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)xD.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

**Opmerking:**

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	390 mm
ABS® schacht-Ø $D_s$	63 mm
Basisdeel-Ø $d_1$	38,5 mm
Geschikt voor boorkroon	40 - 45 mm
Nuttige lengte $L_1$	340 mm
Nominale Ø $D$	40
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	8xD
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

