

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schroevenset	259023 2
Plaatafmeting	8 mm
Onderlegplaat	259031 41
Schachtgrootte	32 mm
Spanklemstuk	259038 12
Stift	259049 2
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
ISO-code houder	MWLNLR/L 3232P08
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Schroevenset 10-delig Type 2	259023 2
Stift Type 2	259049 2
Onderlegplaat Type 41	259031 41
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500