


CCMT 120404 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260217 HBX020
GTIN	4045197668691
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 120404 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Voeding f : 0,06 - 0,36 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Spaanbreker	PM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,06 - 0,36 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal