

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
Plaatafmeting	6 mm
Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Kniehefboom	259015 14
Kniehefboomschroef	259018 10
ISO-code houder	A20Q PWLNR/L06
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte $L_2$	19 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboomschroef Type 10	259018 10
Kniehefboom Type 14	259015 14
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500