

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Stift	259049 3
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Onderlegplaat	259031 41
Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
ISO-code houder	A25R MWLNR/L08
Spanklemstuk	259038 12
Schroevenset	259023 3
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 41	259031 41
Spanklemstuk Type 12	259038 12
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroevenset10-delig Type 3	259023 3
Stift Type 3	259049 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500