

## HEDI

### Kabelroller voor F, B, PL, CZ, Type: 15N



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081195 15N
GTIN	4003644017003
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kabelroller met **geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting. Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **150° zwenkbereik**.

**Functie:**

IP24: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar contact moet wel worden voorkomen.

**Toepassing:**

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

**Opmerking:**

Veeraangedreven slangrollers zie nr. 080066 tot 080079.

#### Technische beschrijving

Materiaal kabel	Neopreen rubber
Breedte	185 mm
Kabelopbouw	3G1,5

Lengte	325 mm
Nominaal vermogen afgerold	2000 (16 A) W
Kabellengte	15 m
Type	15N
Hoogte	275 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Behuizingsmateriaal	Kunststof
Nominale spanning	250 V
IP-klasse	IP 24
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	E
Producttype	Kabeloproller