


KOMET® Basisdeel, 4×D, Ø DC: 33mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236653 33
GTIN	4047109076259
Artikelklasse	24K

Omschrijving
Uitvoering:

- **Proceszeker tot 4×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Basisdeel-Ø d ₁	32 mm
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
Totale lengte L _{totaal}	195 mm
Nuttige lengte L ₁	160 mm
Geschikt voor boorkroon	33 - 39,2 mm
Nominale Ø D	33
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

