

**KOMET® Basisdeel, 6×D, Ø DC: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236652 20
GTIN	4047109076204
Artikelklasse	24K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 6×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	185 mm
Geschikt voor boorkroon	20 - 25 mm
Basisdeel-Ø d_1	19 mm
ABS® schacht-Ø D_s	50 mm
Nuttige lengte L_1	150 mm
Nominale Ø D	20
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	6×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

