

**KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, Ø DC: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236651 22
GTIN	4047109226951
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechttheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9xD.

Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.

Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Met centreerpunt nr. 236659.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Basisdeelmaat	20
Aantal snijkanten Z	2
Centreerpunt-maat	20
Schroef voor basisdeel	239653 8IP8
ISO-code wisselplaat	SOEX 060306

Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	22
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	Blindgatboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP8	239653 8IP8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP