

**KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon, Ø DC: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236651 32
GTIN	4047109227057
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechttheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9xD.

Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.

Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Met centreerpunt nr. 236659.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schroef voor basisdeel	239653 8IP9
Centreerpunt-maat	60
Aantal snijkanten Z	2
Basisdeelmaat	26
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408
Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	32
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	Blindgatboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP	239652 15IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP9	239653 8IP9
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8