

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PWLNLR/L 1616H08
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
Koplengte L ₁	20 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Set verende stiften	259047 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Schachtgrootte	16 mm
Onderlegplaat	259031 40
Plaatafmeting	8 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500