

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Schachtgrootte	16 mm
Set verende stiften	259047 3
ISO-code houder	PWLNR/L 1616H06
Koplengte L <sub>1</sub>	16 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Verenset	259044 5
Kniehefboom	259015 9
Kniehefboomschroef	259018 6
Plaatafmeting	6 mm
Onderlegplaat	259031 25
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Onderlegplaat Type 25	259031 25
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboom Type 9	259015 9
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500