

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{\min}	32 mm
Onderlegplaat	259031 40
Plaatafmeting	8 mm
Kniehefboomschroef	259018 8
Set verende stiften	259047 2
ISO-code houder	A25R PWLNR/L08
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500