

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Plaatafmeting	8 mm
Schroevenset	259023 3
Spanklemstuk	259038 12
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Stift	259049 5
Onderlegplaat	259031 41
ISO-code houder	A32S MWLNR/L08
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 41	259031 41
Spanklemstuk Type 12	259038 12
Schroevenset10-delig Type 3	259023 3
Stift Type 5	259049 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500