

HOLEX®**CCMT 120404 Set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260217 HBX130
GTIN	4045197668714
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 120404 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mmVoeding f : 0,06 - 0,36 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

Voeding f	0,06 - 0,36 mm/omw,
Spaanbreker	MM
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal