

Garant
QuickTurn-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DWLNR/L 2025K08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 42

Technische beschrijving

ISO-code houder	DWLNR/L 2025K08
Onderlegplaat	259031 42
Koplengte L ₁	32 mm
Klemstuk	259038 10
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schachtgrootte	20 mm

Plaatafmeting	8 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 10	259038 10
Schroef voor onderlegplaat	259171
Onderlegplaat	259581
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 42	259031 42
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Spanklemstuk	259354